

红外水分测定仪标准

编辑：深圳冠亚


所谓的红外线是指水分仪里面的干燥部分，因其波长与远红外、近红外不一样，因此目前常用于工业中。不熟悉或者不了解红外线的人以为会对人体产生危害，其实这个大可不必担心，这个只是用于干燥加热使用。下面就红外水分仪的标准做一个详细解析：

首先我们先来认识实体的红外线干燥器（如下图）：这个是标准的红外线加热器

我们再来看看他的高度，上下是
18CM



在水分仪中红外线加热器的功率一般在 205W-275W 之间，这个是针对物质特性研发设定的：如下图



其次是在外围进行图层热源防护，如下图：

防护层



红外水分测定仪标准

接下来我们看看红外线水分仪对仪器的高度要求，没有足够的高度加热器是没有办法装上去的，如下图：

水分仪筒体高度为 22cm





实际效果图：



红外线水分测定仪因其快速、准确、便捷及效率高等特点被众多企业所选择，以上是红外线水分测定仪的实体标准物品。

目前市面上假冒类型也多。市面很多贸易商用不同类型的电热丝或者其他干燥的物体用于假冒以上红外水分仪，如：下图客户买到假冒 SFY-60 红外水分检测仪的图片：

红外水分测定仪标准



红外线水分仪是一个成熟的技术型高科技设备，经常会接到客户的咨询，说买的红外水分仪测试时间很长，加热灯经常损坏，后经过视频、现场勘察、图片传输等方式看过后，才断定所买非实际产品。建议企业用户购买产品的时候要多加留意。

红外水分测定仪打假办：QQ915517178